



03/03/2021 9:35:01

Canal	Nombre	Intervalo	Valor	Mín.	Máx.	Promedio	σ
A	Maximum	En toda la señal	1,079 V	1,079 V	1,079 V	1,079 V	0 V
B	Maximum	En toda la señal	2,247 V				
B	Maximum	Entre reglas	2,247 V				
A	Maximum	Entre reglas	1,079 V				

1 2 Δ 1/ Δ
Eje de tiempos 2,5 s -2,491 s 4,991 s 200,4 mHz