



03/03/2021 9:31:31

Canal	Nombre	Intervalo	Valor	Mín.	Máx.	Promedio	σ
A	Maximum	En toda la señal	3,323 V	3,323 V	3,323 V	3,323 V	0 V
B	Maximum	En toda la señal	1,344 V	1,344 V	1,344 V	1,344 V	0 V
B	Maximum	Entre reglas	1,344 V				
A	Maximum	Entre reglas	3,323 V				

1 2 Δ 1/ Δ
Eje de tiempos 2,5 s -2,491 s 4,991 s 200,4 mHz