



03/03/2021 9:45:46

Canal	Nombre	Intervalo	Valor	Mín.	Máx.	Promedio	σ
A	Maximum	En toda la señal	1,438 V	1,438 V	1,438 V	1,438 V	0 V
B	Maximum	Entre reglas	124,1 mV	124,1 mV	124,1 mV	124,1 mV	0 V
A	Maximum	Entre reglas	1,438 V	1,438 V	1,438 V	1,438 V	0 V
B	CA RMS	En toda la señal	57,94 mV	57,94 mV	57,94 mV	57,94 mV	0 V

	1	2	Δ	1/ Δ
Eje de tiempos	100,0 ms	-99,63 ms	199,6 ms	5,009 Hz