



03/03/2021 9:53:06

Canal	Nombre	Intervalo	Valor	Mín.	Máx.	Promedio	σ
A	Maximum	En toda la señal	2,392 V	2,392 V	2,392 V	2,392 V	0 V
B	Maximum	Entre reglas	101,3 mV	101,3 mV	101,3 mV	101,3 mV	0 V
A	Maximum	Entre reglas	222,9 mV	222,9 mV	222,9 mV	222,9 mV	0 V
B	CA RMS	Entre reglas	53,19 mV				

1 2 Δ 1/ Δ
Eje de tiempos -1,558 s -2,372 s 814,0 ms 1,229 Hz